

**Garant**
**Weldon įspraustinė, forma ADB, SK 50 A = 130, Užveržimo Ø D1: 25mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	300345 25
GTIN	4045197284136
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

### GARANT –

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	25
Išorinis Ø D	65 mm
Laikiklis	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
	308600 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 25 mm

309900 25