

Garant**Įspraustinė Forma AD, SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300410 25
GTIN	4045197284365
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Tik su vienu trumpesniu užveržimo varžtu.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Standartas:

Ähnlich DIN 69871.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308830, karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas Nr. 309901.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Užspaudimo Ø D ₁	25 mm
Išorinis Ø D	65 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užveržimo varžtas Weldon įsprauštinei Kai griebtuvo užveržimo Ø D1 25 mm	309901 25
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40