

**2K klijai, Gamintojo ID: DP110****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083374 DP110
GTIN	4054596676824
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

Su elastiškais 2K klijais galima greitai ir paprastai užtikrinti tvirtas jungtis. Sukietėja kambario temperatūroje. Klijuoti metalams, kietiems plastikams, medienai, milteliais dengtiems paviršiams ir pluoštinėms medžiagoms.

Paskirtis:

Rankiniam dozavimo pistoletui Nr. 083373 dyd. PISTOLE kartu su kolbomis Nr. 083375 dyd. KOLBEN3 reikia naudoti ir maišymo vamzdelį Nr. 083383 dyd. MIXER.

Techninis aprašymas

Atsparumas šlyčiai	17 N/mm ²
Gamintojo pavadinimas	DP110
Dinaminis klampumas	65000 mPas
Apdirbimo temperatūra	20 °C
Savybė	atspari oro sąlygoms
Savybė	atsparus vandeniui

Savybė	elastingas
Forma	skyst.
Spalva	permatoma
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	Keramika
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Betonas
Temperatūros ribos	-55 °C
Stipris tempiant	0,71 N/mm ²
Užpildymo kiekis	50 g
Cheminė bazė	Epoksidinė derva
Laikymo temperatūra	15 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Kietis pagal šorą	40
Tankis	1,08 g/cm ³
Darbinis kietumas pagal	20 - 30 min
Kietumas tempiant pagal	8 - 10 min
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
atsparus smūgiams ir vibracijoms	ne
Persidengimo tvirtumas	17 N/mm ²
Produkto rūšis	Dvikomponenčiai klijai

Priedai

2 komponentų klijų priedai Modelis KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Rankinis dozavimo pistoletas Modelis PISTOLE	083373 PISTOLE
2 komponentų maišymo antgalis Rinkinys 36 dalių Modelis MIXER	083383 MIXER

