

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
20/11 mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261331 20/11 |
| GTIN | 4045197653994 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Kakliuko plotis L_4 | 12 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1103.. |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Laikiklio ISO kodas | AH20Q SVJCR/L11 |
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 25 mm |
| Galvutės ilgis L_1 | 38 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 4,6 mm |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 19 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 142 laipsniai |
| Koto Ø D_s | 20 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 5×D |
| Ašmenys | HSS |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7 | 269028 7 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8 | 674248 TX8 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |