

**Kilpinis varžtas, Sriegio Ø: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086472 M6
GTIN	2050001757999
Produktų klasė	08Y

**Aprašymas****Modelis:**

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

**Pastaba:**

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

**SF 4:1 = saugos koeficientas 4.**

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø žiedas B	45 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	25 mm
Svoris	0,09 kg
Bendras aukštis F	45 mm
Sriegio ilgis Veržlė E	10 mm
Vidinis Ø žiedas A	25 mm
Sriegio Ø	M6

## Duomenų lapai

Sriegio ilgis	13 mm
Matmuo D	10 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	0,4 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas