

**Garant****Tekinimo laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Funkcinis plotis $L_4$ neutralaus laikiklio darbinis plotis	12,5 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis $L$	150 mm
Laikiklio ISO kodas	SVVCN 2525M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis $L_1$	38 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Koto dydis	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminė plokštelė	269005 8
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500