

LOCTITE

Momentiniai klėjai, 20 g, Gamintojo ID: 454



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083352 454
GTIN	5010266454160
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematamai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

Paskirtis:

Universalūs momentiniai klėjai-**gelis**. Tinka **beveik visoms** medžiagoms. Nelaša, idealiai tinka naudoti ant vertikalių paviršių arba virš galvos.

Pastaba:

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 454
Atsparumas šlyčiai	20,9 N/mm ²
Kietumas tempiant pagal	5 - 10 s
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
Dinaminis klampumas	150 - 450 mPas

Laikymo temperatūra	2 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Spalva	skaidri
tinka medžiagoms	Oda
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	Popierius
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Dėžė
tinka medžiagoms	Elastomeras
tinka medžiagoms	akytos medžiagos
Savybė	anaerobiniai klijai
Savybė	įsitraukia
Temperatūros ribos	-40 °C
Forma	Gelis
Cheminė bazė	Etilo ciano akrilatas
Tankis	1,05 g/cm ³
Užpildymo kiekis	20 ml
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Produkto pavadinimo požymis	20 g
Produkto rūšis	Momentiniai klijai