

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	44 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	3,5 mm
Laikiklio ISO kodas	AH25R SVJCR/L16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	14,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500