

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261334 16/11
GTIN	4045197654014
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	21 mm
Laikiklio ISO kodas	AH16Q SVUCR/L11
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500