

**Garant**
**Kombinuotoji Weldon įspraustinė, plona Forma ADB, SK 40 A = 100,  
Užveržimo Ø D1: 12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300422 12
GTIN	4045197287632
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

· **Kiaurymės tolerancija D<sub>1</sub> H4 ribose (tiksliau už DIN).**

Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!). Su RFID/Balluffchip anga.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formas B+ E ir DIN 6535 formas HB + HE.

**Tiekimo sudėtis:**

Su lankstiniu užveržimo varžtu **Weldon ir Whistle Notch tvirtinimo kotui** ir atraminiu varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, atsarginiai užveržimo varžtai 309905 M6, 309905 M8.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	17 mm
Išorinis Ø D	34,22 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymės sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40