

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	AH25R SVUCR/L16
Galvutės ilgis L ₁	25,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	31,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500