



Kilpinis varžtas, Sriegio Ø: M48



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086472 M48
GTIN	2050001758057
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Bendras aukštis F	168 mm
Svoris	6,2 kg
Sriegio ilgis Veržlė E	35 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	100 mm
Vidinis Ø žiedas A	90 mm
Sriegio Ø	M48
Išorinis Ø žiedas B	166 mm

Duomenų lapai

Sriegio ilgis	68 mm
Matmuo D	38 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	32 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas