

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	21 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	AH16Q SVUCR/L11
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500