

Garant**Tekinimo laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SVCN 1212F11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	80 mm
Koto dydis	12 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	18 mm
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500