

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	13 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Laikiklio ISO kodas	AH20R SVUCR/L11
Galvutės ilgis $L_1$	24 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	18 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500