

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto  $\emptyset$  / plokštelių dydis:  
16/11 mm**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Produktų klasė	21T

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis $L_3$	4,6 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	22 mm
Galvutės ilgis $L_1$	30 mm
Laikiklio ISO kodas	AH16M SVJCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Kakliuko plotis $L_4$	11,6 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	142 laipsniai
Koto $\emptyset D_s$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500