

**Garant****Weldon įspraustinė, forma ADB, SK 50 A = 160, Užveržimo Ø D1: 25mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	300350 25
GTIN	4045197284235
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

**Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

**GARANT –**Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	25
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Išorinis Ø D	65 mm
Laikiklis	SK 50 A = 160
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įsraustinė

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
	308605 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 25 mm

309900 25