

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L_1	38 mm
Kakliuko plotis L_4	12 mm
Laikiklio ISO kodas	AH20Q SVJCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L_3	4,6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500