

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M SVJCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	9,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500