

**Garant****Įspraustinė Forma AD, SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300410 20
GTIN	4045197284358
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Su įspraustinės griovelyje esančiu užveržimo varžtu.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Standartas:**

Ähnlich DIN 69871.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308830, karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas Nr. 309901.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	40 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
	308700 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su  
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT  
kūgiu 40

308806 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308640 40

Užveržimo varžtas Weldon įspraustinei Kai griebtuvo  
užveržimo Ø D1 20 mm

309901 20

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40