

Garant**Tekinimo laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Laikiklio ISO kodas	SVVCN 2525M11
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	39 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	12,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500