

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Kakliuko plotis L ₄	16,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Galvutės ilgis L ₁	44 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	28 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVJCR/L16
Darbinės dalies ilgis L ₃	4,6 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500