

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	A20Q SVJCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	24 mm
Galvutės ilgis L ₁	38 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Kakliuko plotis L ₄	11 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500