

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
16/11mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261345 16/11  |
| GTIN             | 4045197656179 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys      | 269028 7                     |
| Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub> | 21 mm                        |
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub>            | 16,5 mm                      |
| Laikiklio ISO kodas                      | A16Q SVQCR/L11               |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>     | 11 mm                        |
| Plokštelės dydis                         | 11 mm                        |
| Tinkamos keičiamos plokštelės            | VC.. 1103..                  |
| Bendras ilgis L                          | 180 mm                       |
| Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>          | 15,5 mm                      |
| Reguliuojamas kampas κ                   | 107,5 laipsniai              |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                    | 16 mm                        |
| Norma                                    | DIN 8024                     |
| Paskirtis                                | kairinis                     |
| Ištekinimo gylis iki                     | 3×D                          |
| Vidinis aušinimas                        | taip                         |
| Paskirtis                                | Išilginis tekinimas, vidinis |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500