

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	38 mm
Laikiklio ISO kodas	A20Q SVJCR/L11
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	11 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500