

Garant**Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HB7125, Žingsnis: 1,75mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270759 1,75 |
| GTIN | 4045197453198 |
| Produktų klasė | 21J |

Aprašymas**Modelis:****Pilno profilio plokštelė 60°** vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.**Techninis aprašymas**

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ašmenys | HM |
| Sriegio žingsnis | 1,75 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | Pilnas profilis |
| Kietlydinys | HB7125 |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6H |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio tipas | M-LH |

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Sriegio tipas | MF-LH |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Storis | 3,6 mm |
| Plokštelės dydis l | 16 mm |
| Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 120 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 120 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 60 m/min | S |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | tinka | | |
| pertraukiamas | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |