



2K klijai, Gamintojo ID: DP490



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

Su elastiškais 2K klijais galima greitai ir paprastai užtikrinti tvirtas jungtis. Sukietėja kambario temperatūroje. Klijuoti metalams, kietiems plastikams, medienai ir pluoštinėms medžiagoms.

Paskirtis:

Rankiniam dozavimo pistoletui Nr. 083373 dyd. PISTOLE kartu su kolbomis Nr. 083375 dyd. KOLBEN3 reikia naudoti ir maišymo vamzdelį Nr. 083383 dyd. MIXER.

Techninis aprašymas

Atsparumas šlyčiai	31 N/mm ²
Gamintojo pavadinimas	DP490
Dinaminis klampumas	52 mPas
Spalva	juodas
Cheminė bazė	Epoksidinė derva
Laikymo temperatūra	15 °C

UN numeris	UN3263
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	15 mėnuo
Pavojingumo klasė	8
Temperatūros ribos	-55 °C
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	Mediena
Stipris tempiant	0,06 N/mm ²
Forma	fiksuota
Apdirbimo temperatūra	20 °C
Savybė	atspari oro sąlygoms
Savybė	atsparus vandeniui
Savybė	elastingas
Užpildymo kiekis	50 g
Darbinis kietumas pagal	4 - 6 min
Kietumas tempiant pagal	240 - 360 min
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
atsparus smūgiams ir vibracijoms	taip
Persidengimo tvirtumas	31 N/mm ²
Produkto rūšis	Dvikomponenčiai klijai

Priedai

2 komponentų klijų priedai Modelis KOLBEN3	083375 KOLBEN3
2 komponentų maišymo antgalisRinkinys 36 dalių Modelis MIXER	083383 MIXER
Rankinis dozavimo pistoletas Modelis PISTOLE	083373 PISTOLE