

Garant**ER įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300470 32
GTIN	4045197284662
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas spindulinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 50 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 32

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 32

Techninis aprašymas

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	32
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
skirta ER cangėms	32
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308981 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309448 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309000 10
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309378 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309416 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309001 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309376 18
	308795 40

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308986 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309376 7
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309377 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309002 20
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309448 11
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309448 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine ir purkštukais	309285
ER cangių rinkinys HP su tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309001 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309002 17
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309002 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308986 12
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309378 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309432 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309376 11
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309376 15
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18
	309414 10

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308986 16
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309377 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309414 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308981 3
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309378 14
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308986 3
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309377 18
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309002 11
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309448 10
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309377 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308981 12
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309377 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309000 20
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309418 8
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309002 6
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308981 16
	309448 12

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309448 14
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309002 8
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 32	309612 32
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308981 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308981 14
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309377 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308986 15
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309376 2
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309280
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309001 4
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 40	309617 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308981 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308986 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309001 6
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309377 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309432 8
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309377 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309376 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309414 4,5
	308801 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308986 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308981 4
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309418 16
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309376 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308986 19
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309377 10
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309377 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308986 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309416 6
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309376 14
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309378 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308981 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309416 10
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309024
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309418 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308981 8

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308986 10
ER cangių rinkinys HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309001 11
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309377 19
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309418 14
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309414 20
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309378 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309448 4
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309378 18
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309377 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309448 5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309377 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309002 15
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309000 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308986 8
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309377 13
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309377 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308986 17
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309414 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308986 14
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309416 16

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309001 18
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309001 20
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309002 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309416 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309001 19
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309001 13
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309376 9
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309414 14
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309418 12
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 32	309617 32
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309416 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308981 13
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309418 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308986 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308981 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309001 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308986 13
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309418 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309001 15

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309001 12
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine	309284
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309376 19
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309002 18
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309002 5
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 40	309610 40
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309378 12
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309378 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309001 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309414 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309376 10
ER užveržimo veržlė su slystamuuju guoliu Skirta ER 40	309612 40
ER užveržimo veržlė Skirta ER 32	309580 32
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309376 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309432 11
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309002 10
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309001 17
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309414 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308986 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309002 13

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308981 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309376 5
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309376 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309414 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309001 3
ER užveržimo veržlė Skirta ER 40	309580 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309002 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309432 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308986 20
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309376 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309000 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309448 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309432 12
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309418 18
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309376 20
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309418 20
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309376 6
	309418 10

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309416 8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm

308981 18

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309416 14

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309378 16

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

309416 12

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309002 14

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309001 10

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308720 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308812 40

ER cangių 8 dalių rinkinys, 4–16; 20 mm su tarpine

309026

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309000 14

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm

309377 17

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309418 6

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309432 10

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309416 7

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308986 5

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

309377 20

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308981 6

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

309416 4,5

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309002 19
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309002 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309448 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308981 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308981 19
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309376 17
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309414 8
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309001 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309376 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309414 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309000 7
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309414 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309001 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308981 17
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309416 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309377 11

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309002 12
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309002 3
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 32	309610 32