

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A20R SVQCR/L11
Galvutės ilgis L ₁	26,1 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	24 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500