

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
25/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Kakliuko plotis L ₄	16,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	4,6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	28 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVJCR/L16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	44 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500