

LOCTITE

Momentiniai klėjai, 20 g, Gamintojo ID: 480



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083352 480
GTIN	4100630166131
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematomai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

Paskirtis:

Juodi, smūgiams atsparūs momentiniai klėjai, skirti klijuoti metalams arba **metalui ir gumai**. Itin atsparūs šlyčiai ir smūgiams, taip pat ir drėgmės atveju.

Pastaba:

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 480
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
Kietumas tempiant pagal	60 - 120 s
Atsparumas šlyčiai	22 - 30 N/mm ²
Dinaminis klampumas	100 - 200 mPas

Laikymo temperatūra	2 - 8 °C
Tankis	1,05 g/cm ³
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	17 mėnuo
Temperatūros ribos	-40 - 100 °C
Savybė	atsparus drėgmei
Savybė	atsparus smūgiams
Savybė	atsparus smūgiams
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Stiklas
tinka medžiagoms	Elastomeras
Forma	skyst.
Spalva	juodas
Cheminė bazė	Etilo ciano akrilatas
Užpildymo kiekis	20 ml
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Produkto pavadinimo požymis	20 g
Produkto rūšis	Momentiniai klijai