

Garant

ER įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300470 40
GTIN	4045197284679
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas spindulinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	40

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	40
skirta ER cangėms	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Išorinis Ø D	63 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309040 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	308990 24
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarų Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308990 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309040 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308990 12
Užtraukimo varžtassandarų, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308990 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308990 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	309379 26

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309040 9
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	309040 24
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309379 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308990 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308990 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	309040 26
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309419 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309379 13
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309040 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309040 25
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309040 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309040 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309419 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308990 4
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308992 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308992 25
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309449 10

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308990 6
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308990 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309040 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	309379 21
ER cangės tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308992 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	308990 23
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309419 7
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	308990 26
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309040 19
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 40	309610 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309379 16
ER cangių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm	309320
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309040 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309379 20
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309419 12
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangės tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308992 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309379 17
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309040 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308990 22
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309419 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309419 11
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309381 12
ER užveržimo veržlėsskirta HiRunER cangėms Skirta ER 40	309617 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309419 6
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309419 22
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309040 13
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309379 25
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309381 25
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309379 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309040 15
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309379 19
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	309379 23
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308990 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309040 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309040 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309040 22
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308992 12

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309379 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309419 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308992 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308990 20
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309419 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308992 10
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER užveržimo veržlė su slystamuuju guoliu Skirta ER 40	309612 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	309379 24
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309379 5
ER cangių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm	309028
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308990 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308992 22
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309040 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309379 7
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
ER užveržimo veržlė Skirta ER 40	309580 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308990 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308990 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309379 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309379 11
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309379 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309379 22

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308992 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309419 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308990 15
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309040 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308990 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309419 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309379 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309040 8
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308990 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309379 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	308990 21
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309419 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308992 18
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308990 18
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309379 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	309040 21
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	309040 23
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309379 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309379 4