

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L_1	43 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVQCR/L16
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	31,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500