

**Garant****Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė CB, HB7010, Žingsnis: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270761 1
GTIN	4045197462947
Produktų klasė	21J

**Aprašymas****Modelis:**

**Pilno profilio plokštelė 60°** vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.  
**CB** = drožialaužis.

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	1 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Paskirtis	dešininis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7010
Tolerancijos klasė	DIN 13 6H
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF

Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		