

**Garant****Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HB7125, Žingsnis: 0,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270759 0,5
GTIN	4045197453129
Produktų klasė	21J

**Aprašymas****Modelis:****Pilno profilio plokštelė 60°** vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7125
Tolerancijos klasė	DIN 13 6H
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M-LH

Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		