

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
32/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	22 mm
Laikiklio ISO kodas	A32S SVUCR/L16
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	33,5 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminė plokštelė	269005 8
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500