

Garant**Whistle Notch įspraustinė Forma ADB, SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 300430 25 |
| GTIN | 4045197284488 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Su atraminiu varžtu. Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!). Su RFID/ Balluffchip anga.

Privalumai:

Šoninio užveržimo varžtu įrankio kotas prispaudžiamas prie įspraustinės vidinėje dalyje esančio atraminio varžto. Užtikrinamas tikslus ir patikimas įrankio įtvirtinimas.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su cilindrinio kotu ir **nuožulniu suspaudimo paviršiumi** (2°) pagal DIN 1835 E ir DIN 6535 HE.

· **Ilgio nuostolį pergalandus grąžto viršūnė galima koreguoti ašiniu ilgio reguliavimo varžtu, esančiu įspraustinėje.**

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 25 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 |
| Išorinis Ø D | 65 mm |
| Laikiklis | SK 40, trumpa |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308610 40 |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308740 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308795 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308830 40 |
| Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M | 308670 40M |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308700 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308635 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308790 40 |

| | |
|---|-----------|
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308605 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308802 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308650 40 |
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308760 40 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308615 40 |
| Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308600 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308660 40 |
| Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308630 40 |
| Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308785 40 |
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308620 40 |
| Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308640 40 |
| Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308625 40 |
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 25 mm | 309900 25 |