

HOLEX**ER įspraustinė Forma AD, SK 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300465 16
GTIN	4045197674340
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

HOLEX –

Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min⁻¹, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹).

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 55 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 16

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 16

Techninis aprašymas

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	16
skirta ER cangėms	16
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	16
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	SK 30, trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309370 8

ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309371 3
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309402 4
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309403 6
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309371 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309372 4
Dinamometrinis raktassu perjungiamo terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309404 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309445 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309371 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER spyruokliuojančių įvorių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsu tarpine	309014
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309370 2
	309445 3,5

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm

309370 1

ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309370 5

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308906 9

ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309370 7

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308906 6

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308906 5

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309445 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308901 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

308901 4

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308921 6

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308922 3

ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309404 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308920 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308901 9

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm

613300 25

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30

308760 30

ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

309404 4,5

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308922 5

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308921 3

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309402 6

308922 6

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309404 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309403 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 16	309612 16
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine ir purkštukais	309165
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309445 3
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309370 3
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309403 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309402 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5

ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309371 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309402 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309445 2
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308785 30
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309371 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309445 4
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308610 30
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
ER spyruokliuojančių įvorių rinkinys HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309370 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309370 6
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine	309164
Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 16	309745 16
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309371 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309402 2,8

ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309370 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309403 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER užveržimo veržlė Skirta ER 16	309580 16
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309370 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309371 10
ER spyruokliuojančių įvorių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309371 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 16	309610 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
	309391

ER spyruokliuojančių įvorių rinkinys HPsu tarpine (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E

ER užveržimo veržlėsskirta HiRunER canginėms įspraustinėms Skirta ER 16

309617 16

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309403 4

ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309372 8

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30

308765 30

ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309372 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

308920 2

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308921 7