

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A20R SVUCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500