

**Garant**

**Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, kairinė, HB7010, Vijų skaičius / colyje: 19**



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270805 19     |
| GTIN             | 4045197368102 |
| Produktų klasė   | 21J           |

### Techninis aprašymas

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Vijų skaičius colyje            | 19              |
| Ašmenys                         | HM              |
| Paskirtis                       | kairinis        |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | išorin.         |
| Keičiamųjų plokštelių profilis  | Pilnas profilis |
| Kietlydinys                     | HB7010          |
| Sriegio tipas                   | BSP-LH          |
| Sriegio tipas                   | BSW-LH          |
| Sriegio tipas                   | BSW             |
| Sriegio tipas                   | G               |
| Sriegio tipas                   | G-LH            |
| Sriegio tipas                   | BSP             |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Profilio kampas    | 55 laipsniai                          |
| Storis             | 3,6 mm                                |
| Plokštelės dydis l | 16 mm                                 |
| Produkto rūšis     | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aluminis (trumpadrožlis)        | tinka         | 250 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                     | tinka         | 180 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 150 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 150 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 130 m/min      | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 100 m/min      | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 90 m/min       | P         |
| Plienas <55 HRC                 | ribotai tinka | 40 m/min       | H         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 100 m/min      | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 100 m/min      | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | ribotai tinka | 50 m/min       | S         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 130 m/min      | K         |
| CuZn                            | ribotai tinka | 150 m/min      | N         |
| nepatraukiamas                  | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| sausasis                        | ribotai tinka |                |           |