

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/16mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269005 8
Darbinės dalies ilgis L_3	22 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	40 mm
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	A32S SVQCR/L16
Galvutės ilgis L_1	33,5 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L_2	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500