

Garant**VC.T 160404, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm

Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui