

HOLEX**ER įspraustinė Forma AD, SK 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300465 25
GTIN	4045197674357
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

HOLEX –

Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min⁻¹, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹).

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėsė pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 55 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 25

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 25

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	25
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	25
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Užspaudimo Ø D ₁	1-16 mm
Laikiklis	SK 30, trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309374 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309375 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309373 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309411 12
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309374 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309409 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309374 6
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309374 5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309447 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mm su tarpine	309022
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 25	309612 25
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309409 14
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309447 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309375 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309375 6
	309447 3

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309411 9

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308946 6

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

308959 8

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309430 6

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

309374 15

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

309373 15

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

308941 16

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309373 5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309373 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308941 9

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309413 6

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

308962 16

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

308962 14

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

308941 15

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

308959 11

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm

308946 13

ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 25

309610 25

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309409 11

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

308941 4

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

308941 11

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

309373 2

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

308962 12

309447 7

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309411 11

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309411 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm

308941 13

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309409 7

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308941 6

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309374 10

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

309447 3,5

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308946 9

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

308959 4

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309411 8

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

309430 4,5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309373 9

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308962 7

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm

309430 2,8

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309413 11

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm

308959 13

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30

308785 30

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308962 9

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

308959 12

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308959 6

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309373 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309411 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309447 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309413 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309409 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309374 13
Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309745 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309413 14
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309373 13
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309413 8
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais	309245

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309413 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309409 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309373 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309375 4
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309413 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309373 4
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309374 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16

ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine	309244
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309373 11
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309374 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309413 10
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 25	309617 25
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309447 9
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309374 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309373 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309373 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309409 6
	309409 4,5

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309447 5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309374 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309375 12
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309375 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309411 16
ER cangių rinkinys HP su tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309411 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309373 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309374 16
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308765 30
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308760 30
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309374 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309447 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309409 12
ER užveržimo veržlė Skirta ER 25	309580 25
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309373 8
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308610 30
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309411 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309374 12