

Garant

ER įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300510 16
GTIN	4045197284709
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 16

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 16

Techninis aprašymas

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	16
skirta ER cangėms	16
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309403 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309445 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309403 3,5
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309445 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309402 7
	309403 4

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309445 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER užveržimo veržlė Skirta ER 16	309580 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309402 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 16	309617 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
	309445 3,5

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine	309164
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 40	309612 40
ER cangių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm su tarpine	309014
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 16	309610 16
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 40	309617 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309445 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine ir purkštukais	309165
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309403 9
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309445 4,5
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309404 8
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309403 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309445 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
	309402 4

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

ER užveržimo veržlė Skirta ER 40

309580 40

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm

309445 2,8

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309404 6

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308640 40

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm

613300 25

Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 16

309745 16

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308920 3

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308920 10

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308921 9

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308906 3

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309403 8

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 40

309610 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308920 5

ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 16

309612 16

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308921 5

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308921 3

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

308906 8

ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309404 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M