

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261348 25/16
GTIN	4045197654168
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Galvutės ilgis L ₁	25,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	A25R SVUCR/L16
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500