


**Garant**

**Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, dešininė, HB7020, Vijų skaičius / colyje:  
28**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270802 28
GTIN	4045197370556
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	28
Ašmenys	HM
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7020
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	BSP
Sriegio tipas	BSW-LH
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	G

Sriegio tipas	BSP-LH
Profilio kampas	55 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	90 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	120 m/min	N
nepertraukiamas	ribotai tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		