

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
32/16mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261348 32/16 |
| GTIN | 4045197656223 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Galvutės ilgis L_1 | 33,5 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A32S SVUCR/L16 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1604.. |
| Plokštelės dydis | 16 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 22 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 40 mm |
| Atraminė plokštelė | 269005 8 |
| Atraminės plokštelės varžtas | 269013 2 |
| Bendras ilgis L | 250 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 31 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Koto Ø D_s | 32 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2 | 269028 2 |
| Atraminė plokštelė Tipas 8 | 269005 8 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Varžtas atraminei plokštei Tipas 2 | 269013 2 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |