

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
40/16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269005 8
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Laikiklio ISO kodas	A40T SVUCR/L16
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	49 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	39 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500