

LOCTITE**Užpildymo produktas, 50 ml, Gamintojo ID: 648**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083341 648
GTIN	5010266006659
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Dvi ar daugiau dalių sujungiamos viena su kita. Naudojant klijus, tvirtai jungčiai naudojamas visas paviršius. Galima atlikti didelės galios perdavimą ir dinamines apkrovas (didelis šlyties stipris).

Paskirtis:

Universalus sujungimo produktas, labai atsparus temperatūrai. Tinka guoliams, velenams ir pan.

Pastaba:

Pirmiausia apdorokite paviršius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Techninis aprašymas

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07 Dėmesio
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS05: ėsdinimo efektas
Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 648
Kietumas tempiant pagal	10 min
minimalus atitrūkimo momentas	29 Nm
Dinaminis klampumas	450 - 550 mPas

Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	tolerantiškas alyvai
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Užpildymo kiekis	50 ml
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis paspaudžiant ir paleidžiant
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
Cheminė bazė	Uretanmetakrilatas
Forma	skyst.
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Spalva	žalia
tinka medžiagoms	plieninis
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Užsiliepsnoj. temperat.	93,3 °C
Temperatūros ribos	-75 - 180 °C
Darbinis kietumas pagal	3 h
Išardymas	tiesiog šildant
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Tankis	1,1 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Užpildymo produktas

Priedai

Peristaltinė rankinė pompa su dozavimo adatų komplektu
Tinka indų dydžiams 50 ml

083344 50