

Garant

ER įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300470 25
GTIN	4045197284655
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas spindulinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	25
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	25

Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Užspaudimo Ø D ₁	1-16 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309374 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309409 9
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309447 6
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 25	309610 25
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309374 8
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarais Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309447 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309409 16
ER užveržimo veržlėsskirta HiRunER cangėms Skirta ER 25	309617 25
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
ER užveržimo veržlėsskirta HiRunER cangėms Skirta ER 40	309617 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309409 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309447 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309447 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309409 6
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309413 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309374 9
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309413 7
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309447 4,5
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mmsu tarpine	309022
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309374 10
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309373 2
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309411 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309413 11
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309409 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309411 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309374 5
ER užveržimo veržlė Skirta ER 25	309580 25
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309373 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309373 3
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309374 11
	309375 10

ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309375 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309413 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309373 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309409 14
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309413 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309413 9
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309375 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER užveržimo veržlė Skirta ER 40	309580 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309373 13
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309373 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 40	309612 40
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309374 3
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309374 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309411 6
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309373 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309373 8
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309373 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309373 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 25	309612 25
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309413 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309373 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309374 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309411 10
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309375 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309374 12
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309374 15
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309447 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309447 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309373 16
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309411 11
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mmsu tarpine ir purkštukais	309245
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309409 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7s sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309447 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309373 6
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309375 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309375 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309409 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309411 16
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309374 6
Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309745 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309374 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309413 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309411 14
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER užveržimo veržlėHigh Speed Skirta ER 40	309610 40
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309373 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309411 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309374 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309447 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309373 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309411 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangių rinkinys HPsu tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mmsu tarpine	309244